

Κυκλοφορητής θέρμανσης

ALPHA1 L: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ

Ο Grundfos ALPHA1 L είναι σχεδιασμένος για μακροχρόνια λειτουργία χωρίς προβλήματα, και χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:

- κινητήρα μόνιμου μαγνήτη χαμηλής κατανάλωσης, με υψηλή απόδοση και ροπή εκκίνησης,
- κεραμικό άξονα και ακτινικά αντιμαγνητικά έδρανα που εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής,
- ανοξείδωτο κέλυφος ρότορα, πλάκα εδράνου και χιτώνιο στάτη για μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς διαβρώσεις,
- φιλικό πίνακα ελέγχου με ένα πλήκτρο ρύθμισης για λειτουργία με θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση, 3 σταθερές ταχύτητες ή με εξωτερικό σήμα ελέγχου (PWM με προφίλ A).

Θερμοκρασία υγρού:	+2 °C => +95 °C
Πίεση συστήματος:	μέγιστη 10 bar
Κλάση προστασίας:	IPX4D
Κλάση μόνωσης:	F

Νέος!



Στόμια κυκλοφορητή	Απόσταση στομιών [mm]	Τύπος	MPG 11	
			Κωδικός 1x230 V	Euro
G 1	130	ALPHA1 L 15-40 130	99160550	243,00
		ALPHA1 L 15-60 130	99160574	280,00
G 1 1/4	130	ALPHA1 L 15-65 130	99165123	293,00
		ALPHA1 L 20-40 130	99160575	243,00
G 1 1/2	130	ALPHA1 L 20-60 130	99160577	280,00
		ALPHA1 L 25-40 130	99160578	221,00
	ALPHA1 L 25-60 130	99160583	254,00	
	ALPHA1 L 25-40 180	99160579	221,00	
	ALPHA1 L 25-60 180	99160584	254,00	
	ALPHA1 L 25-40 A 180	99160580	281,00	
G 2	180	ALPHA1 L 25-60 A 180	99160586	323,00
		ALPHA1 L 32-40 180	99160587	243,00
		ALPHA1 L 32-60 180	99160590	268,00

Δεν περιλαμβάνονται ρακόρ

A = Σώμα με δυνατότητα σύνδεσης εξαεριστικού (το εξαεριστικό δεν περιλαμβάνεται)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ALPHA1

Ρακόρ

Κυκλοφορ.	Διαστάσεις		Υλικό	PN [bar]	Ποσότητα	Τύπος	MPG 51	
	Σύνδ.	Σωλήνα					Κωδικός	Euro
G 1 1/2		Rp 3/4				U Rp 3/4	529921	13,00
		Rp 1				U Rp 1	529922	6,00
		Rp 1 1/4				U Rp 1 1/4	529821	35,00
		R 1				U R 1	529925	24,00
		R 1 1/4				U R 1 1/4	529924	13,00
G 2		Rp 1	U Rp 1	509921	13,00			
		Rp 1 1/4	U R 1 1/4	509922	9,00			

Μονωτικά κελύφη

Τύπος	Τύπος	Κωδικός	Euro
ALPHA1 L (εκτός παραλλαγής A)	Μόνωση ALPHA1 L (N)	99270706	ΚΠ

Αντάπτορες για μονάδες και φις

Τύπος	Τύπος	Κωδικός	MPG 11
Αντάπτορας για καλώδιο Superseal Molex, χυτό φις.	Molex power cable	99165311	28,00
Αντάπτορας για καλώδιο Superseal Volex, χυτό φις.	Volex Power cable	99165312	28,00
Καλώδιο σήματος ,με mini superseal	PWM 2000 mm signal cable	99165309	46,00
Φις εγκαταστάτη (συνοδεύει τον κυκλοφορητή αλλά παρέχεται εξάρτημα)	Installer plug	99165345	20,00